




The Aquanomic™ Solid Laundry Product Line

製品名	製品説明	品番	荷姿
 AQNランドリー ソリッドデタージェント	最新の処方設計により洗浄力を最大化した濃縮固形洗剤です。シミ汚れを除去しリネンの白さがより際立ちます。また、必要に応じて洗浄温度・水量を調整し、水道光熱費を削減します。	7102156	4KG-4
 AQNランドリー ソリッドデステナー	リネンへのダメージを最小限にし、漂白力を示すよう処方設計された固形洗剤です。リネン交換頻度を抑えることで、トータルコストを低減します。	7102164	1.8KG-2
 AQNランドリー ソリッドソフター	リネンの触感を最大化するよう処方された次世代型固形柔軟仕上げ剤です。皮膚の摩擦感を最小限に抑え、着心地の良いプレミアムな柔らかさを実現し、さわやかな香りを持続させます。	7102154	2.7KG-2

製品名	製品説明
 ランドリー コントローラー	サイズ：W20.3×D6.6×H14.2cm 特長：洗剤投入の状況が映像で確認できます。 エラーが発生した場合、アラーム音が鳴り、対応方法が表示されます。
 洗剤セレクト (フォーミュラセレクト)	サイズ：W14.0×D5.8×H14.2cm 特長：リネン、汚れおよび洗濯水位に応じて、最大15個の洗剤処方が選択できます。
 ディスペンサー	サイズ：W58×D25×H56cm 専用スタンドサイズ：W61×D25×H38cm (高さ調整可能+12cm) 水圧：18-20psi(1.2-1.4 bar (kgf)) 温度：49-60°C (洗剤溶解に必要な温度) 電源：120V /60Hz, 最大3A 特長：ディスペンサー1台で洗濯機3台をカバーできます。 (1台max 61kg, 3台で122kg)
 MSI	サイズ：W15.2×D5.8×H24.1cm 特長：洗濯機とディスペンサーをつなぎ、洗濯ステップに応じて適切に洗剤供給します。

オプション:ディスペンサーご使用の際、水温、水圧が仕様を満たさない場合には、別途ブースター・ヒーターをご用意いたします。

エコラボ合同会社

〒169-8631 東京都新宿区高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル
TEL.03-5285-4765

©2016 Ecolab G.K. All rights reserved.

ECOLAB®

OCT.2016

Aquanomic™ Laundry Program for
LONG TERM CARE



AQUANOMIC™ SOLID LAUNDRY PROGRAM

アクアノミック™ソリッド ランドリープログラム

目に見えない仕上がり向上と、トータルコストの低減に

AQUANOMIC™

ECOLAB®
Everywhere It Matters.™
必要なところに、いつも。

マーケットに革命を起こすプログラム

AQUANOMIC™ SOLID LAUNDRY PROGRAM

アクアノミック™ソリッド ランドリープログラム

世界初洗濯用固形洗剤 20kgの液体洗剤から、4kgの固形洗剤へ


常に均一な仕上がり 最新のランドリーコントローラーにより、洗剤の種類・量を最大3台まで集中制御します。最適化された柔軟効果で、使用時の肌への摩擦を低減。

ユーザーフレンドリー 洗濯機の洗濯プログラムに応じ、より簡単に適切な洗剤処方を選べます




安全で快適な環境

- ▲ 常に安定した仕上がりを提供
- ▲ 洗剤交換時の液飛び跳ねによる薬傷がない
- ▲ セーフティロックシステムを採用 (カプセル形状とディスペンサーの形状を洗剤ごとに変え、誤設置防止)




二次汚染と感染防止

- ▲ 高い洗浄力と効果的な蛍光増白剤の力で白さを維持
- ▲ 臭いの原因菌を高い洗浄力で除去
- ▲ 洗剤切れ等のエラーが発生した場合、アラーム音とともにランドリーコントローラーに表示され、洗剤切れを防止



作業負荷の軽減

- ▲ 洗剤交換時の重労働軽減(エルゴノミクス)
- ▲ 在庫スペース60%削減(体積比)
- ▲ ユーザーフレンドリーで簡単に洗剤処方を選べます



予算管理のお手伝い

- ▲ 水道光熱費も含んだトータルコストの削減
- ▲ 汚れの度合い・洗濯物の量に応じて、最適な洗濯プログラムへ調整可能

